

FLOOR MOUNTED RACEWAY 90° ELBOW
FITTING: HBLFMC90xx

Installation Instructions

ENGLISH

Note: This raceway fitting is intended for use with Hubbell HBLFMRxx series Floor Mounted Raceway system.

1. Install set screws into straight and angled couplers (Figure 1)
2. Determine elbow direction, insert angled couplers and slide all (3) elbow base pieces together.(Figure 1)
3. Tighten set screws to fasten elbow base pieces together. Slide straight couplers into ends of elbow or raceway base, centered on the joint between them, and tighten the set screws to secure the elbow and raceway base pieces together.
4. Install plastic raceway base edge pieces into the appropriate locations on the elbow assembly and raceway base.
5. Place wiring as desired, secure in place with supplied wire hold-downs. (Figure 2)
6. Snap cover sections into place to complete assembly using rubber mallet or other wide soft tool. Use caution to avoid damage to cover surface. (Figure 3)

CANALISATION DE PLANCHER - COUDE 90°:
HBLFMC90xx

Directives de montage

FRANÇAIS

Remarque - Cet accessoire de canalisation est destiné à être utilisé avec les systèmes de canalisation de plancher de la série HBLFMRxx de Hubbell.

1. *Insérer les vis de fixation dans les raccords droits et angulaires. (Fig 1)*
2. *Déterminer la direction du coude, insérer les raccords angulaires selon les besoins et introduire les (3) composants de base du coude les-uns dans les autres. (Fig 1)*
3. *Serrer les vis de fixation pour joindre les composants de base du coude. Glisser les raccords droits dans les extrémités du coude ou la base de canalisation, centrés sur le joint mitoyen puis serrer les vis de fixation pour fixer les composants de base du coude et de canalisation.*
4. *Monter les composants d'extrémité de la base de canalisation en plastique aux endroits appropriés sur l'ensemble du coude et la base de canalisation.*
5. *Disposer les fils de façon appropriée et fixer en place avec les attaches fournies. (Fig 2)*
6. *Emboîter les couvercles de section au moyen d'un maillet de caoutchouc ou d'un autre outil large souple pour terminer le montage. Prendre garde de ne pas endommager la surface des couvercles. (Fig 3)*

PISTA DE CANALIZACIÓN MONTADA EN
EL PISO - CODO DE 90°: HBLFMC90xx

Instrucciones de instalación

ESPAÑOL


Nota: Este accesorio de canalización está diseñado para usarse con el sistema de canalización de piso de la serie HBLFMRxx de Hubbell.

1. Instale los tornillos de fijación en los acopladores rectos y en ángulo (Figura 1)
2. Determine la dirección del codo, inserte los acopladores en ángulo y deslice todas (3) piezas de la base del codo (Figura 1)
3. Apriete los tornillos de fijación para unir las piezas de la base del codo. Deslice los acopladores rectos en los extremos del codo o la base de la pista de canalización, centrados en la unión entre ellos, y apriete los tornillos de fijación para asegurar las piezas de la base del codo y la pista de canalización juntas.
4. Instale las piezas plásticas del borde de la base de la pista de canalización en las ubicaciones apropiadas en el conjunto del codo y la base de la pista de canalización.
5. Coloque el cableado como lo desee, asegúrelo en su lugar con las sujeciones de cable suministradas. (Figura 2)
6. Inserte las secciones de la cubierta en su lugar para completar el ensambla utilizando un mazo de goma u otra herramienta ancha y suave. Tenga precaución para evitar daños en la superficie de la cubierta. (Figura 3)

HUBBELL MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no torga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S. DE R.L. DE C.V
Calle 5 sur No. 104, Parque Industrial Toluca 2000, Toluca,
Edo de México, 50200 D.F. Tel.:(722) 980-0600





X = Minimum required screw locations for hard floor surface use. additional screws to maintain raceway base conformance to soft or irregular surfaces.

X = Positions minimales requises des vis sur un plancher dur. autres vis nécessaires pour maintenir la conformité de la base de canalisation sur un plancher souple ou des surfaces irrégulières.

X = Ubicaciones mínimas requeridas para el uso en superficies de piso duro. Tornillos adicionales para mantener la conformidad de la base de la pista de canalización con superficies blandas o irregulares

WIRE HOLD DOWN CLIPS AS REQUIRED
ÉLÉMENTS DE RETENUE DES FILS AU BESOIN
Mantenga presionados los clips según sea necesario

Figure 1/ *Figure 1* / *Figura 1*




Figure 2/ *Figure 2* / *Figura 2*

ASSEMBLED VIEW WITH RACEWAY BASE SECTIONS
MONTAGE TERMINÉ AVEC SECTIONS DE BASE DE CANALISATION

Vista ensamblada con las secciones de la base de la pista de canalización




Figure 3/ *Figure 3* / *Figura 3*

ASSEMBLED VIEW WITH COVER SECTIONS IN PLACE
MONTAGE TERMINÉ AVEC SECTIONS DE COUVERCLE EN PLACE

Vista montada con las secciones de cubierta en su lugar