

Connexions à haut ampérage PowerGain™

Conçue pour répondre aux besoins en puissance de l'IA dans les centres de données de nouvelle génération, PowerGain™ offre des connexions fiables à haut ampérage, essentielles pour maintenir un rendement optimal, tout en intégrant des exigences clés en matière de sécurité, d'évolutivité et d'intégration harmonieuse.

Fabriquée avec des matériaux hautement techniques et résistants à la chaleur, cette gamme de produits certifiés au Canada comprend un système d'enclenchement pour prévenir les déconnexions, un étiquetage pour l'identification des circuits, ainsi qu'un profil plat pour une gestion efficace des câbles à l'intérieur, au-dessus et sous l'armoire.

Caractéristiques des multiconducteurs

- Certification cUL pour le Canada
- Boîtier en PBT résistant aux chocs et non conducteur
- Contacts solides monopièces à haute conductivité
- Engagement séquentiel des contacts – la mise à la terre se connecte en premier et se déconnecte en dernier
- Vis de terminal multiples par contact
- Les fiches et les connecteurs comportent des étiquettes d'identification de circuit (A, B et blanc/vierge)

Fiches multiconducteurs

- Acceptent des conducteurs individuels, simplifiant la gestion des fils de gros calibre dans les espaces restreints
- Module d'enclenchement remplaçable
- Clé de mise à la terre surdimensionnée empêchant l'appariement incorrect de tensions et d'ampérages différents

Connecteurs multiconducteurs

- Ressort multicontact à haute conductivité
- Filetage NPS intégré pour une utilisation avec des connecteurs de câbles ou des raccords de conduit flexible
- Trous de montage intégrés pour maintenir la connexion en place



**Prise de montage
pour panneau plat**



Fiche plate



Connecteur plat



**Scannez pour en
savoir plus**

Information pour la commande

Fiche PowerGain™

SKU	Description
HBL4125P250	FICHE, 4 FILS, 125A, 250VCA
HBL5125P480	FICHE, 5 FILS, 125A, 480VCA
HBL5125P415	FICHE, 5 FILS, 125A, 415VCA
HBL5175P480*	FICHE, 5 FILS, 175A, 480VCA
HBL5175P415*	FICHE, 5 FILS, 175A, 415VCA

* Bientôt disponible

Connecteur PowerGain™ Conduit 1-1/4"

SKU	Description
HBL4125C250T125	CONNECTEUR, 4 FILS, 3P, 125A, 250VCA, FILETAGE 1-1/4"
HBL5125C480T125	CONNECTEUR, 5 FILS, 125A, 480VCA, FILETAGE 1-1/4"
HBL5125C415T125	CONNECTEUR, 5 FILS, 125A, 415VCA, FILETAGE 1-1/4"

Connecteur PowerGain™ Conduit 1-1/2"

SKU	Description
HBL4125C250T15	CONNECTEUR, 4 FILS, 3P, 125A, 250VCA, FILETAGE 1-1/2"
HBL5125C480T15	CONNECTEUR, 5 FILS, 125A, 480VCA, FILETAGE 1-1/2"
HBL5125C415T15	CONNECTEUR, 5 FILS, 125A, 415VCA, FILETAGE 1-1/2"

Connecteur PowerGain™ Conduit 2"

SKU	Description
HBL4125C250T2	CONNECTEUR, 4 FILS, 3P, 125A, 250VCA, FILETAGE 2"
HBL5125C480T2	CONNECTEUR, 5 FILS, 125A, 480VCA, FILETAGE 2"
HBL5125C415T2	CONNECTEUR, 5 FILS, 125A, 415VCA, FILETAGE 2"
HBL5175C480T2*	CONNECTEUR, 5 FILS, 175A, 415VCA, FILETAGE 2"
HBL5175C415T2*	CONNECTEUR, 5 FILS, 175A, 415VCA, FILETAGE 2"

* Bientôt disponible

Prise PowerGain™

SKU	Description
HBL4125R250	PRISE, 4 FILS, 3P, 125A, 250VCA
HBL5125R480	PRISE, 5 FILS, 125A, 480VCA
HBL5125R415	PRISE, 5 FILS, 125A, 415VCA
HBL5175R480*	PRISE, 5 FILS, 125A, 480VCA
HBL5175R415*	PRISE, 5 FILS, 125A, 415VCA

* Bientôt disponible

