

TRADESELECT™ 8-HOLE PUSH WIRE RECEPTACLE

Installation Instructions

English

NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.

WARNINGS: Risk of Electrical Shock or Death. Disconnect power before installing.

CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS: 15A, 14AWG ONLY.

- Remove insulation from conductors 5/8 inch (15.9mm).
- Wrap green or bare wire securely around ground screw.
- Tighten ground screw securely, 9-12 pound-inch (1.0-1.4 Nm) of torque.
- Use solid #14 AWG for 15A branch circuit ONLY.

TRADESELECT™ 8-HOLE WIRE PUSH PRISE

Instructions d'Installation

Français

AVIS - Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.

AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique pouvant entraîner la mort. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE : 15 A, 14 AWG.

- Retirer l'isolant à l'extrémité des conducteurs sur 15,9 mm.
- Enroulez le fil vert ou nu solidement autour vis de terre .
- Serrer à fond la vis de mise à la terre à un couple de 1,0-1,4 N•m.
- Utiliser UNIQUEMENT un conducteur massif 14 AWG pour les circuits de dérivation de 15 A.

TRADESELECT™ 8-AGUJERO EMPUJE DE ALAMBRE

Instrucciones de Instalación

Español


AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y códigos locales

ADVERTENCIAS: Riesgo de descarga eléctrica o la muerte. Desconecte la alimentación antes de instalar.

PRECAUCIÓN: UTILICEE CONDUCTORES DE COBRE: 15A, 14AWG SOLAMENTE.

- Quite el aislamiento de los conductores 5/8 de pulgada (15.9 mm).
- Envuelva el alambre verde o desnudo segura Alrededor tornillo de tierra.
- Apriete el tornillo de tierra firmemente, 9-12 libras-pulgadas (1.0-1.4 Nm) de esfuerzo de torsión.
- Utilice alambre sólido #14 AWG para el circuito de 15A SOLAMENTE.

8-Hole Push Wire Receptacle Diagram



HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8
Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F.

Tel.:(55) 9151 - 9999