



La technologie EdgeConnect^{MC}

LES DISPOSITIFS DE TERMINAISON LES PLUS RAPIDES




Une question de temps !

La technologie EdgeConnect^{MC}

Installez les appareils de manière plus sécurisée, beaucoup plus rapidement.

La technologie innovante et brevetée EdgeConnect de Hubbell permet d'obtenir les terminaisons les plus rapides. De solides ressorts en acier à levier éliminent les vis et maintiennent les fils en place.



VITESSE

Des terminaisons de 65 à 80 % plus rapides



DURABILITÉ

Conçu pour résister aux environnements les plus difficiles de l'industrie



PERFORMANCE

Les terminaisons sont jusqu'à 60 % plus résistantes lorsqu'elles sont soumises à des vibrations



POUR EN SAVOIR PLUS

Visitez notre page [EdgeConnect](#)



P06

TWIST-LOCK^{MD}



P08

LAME DROITE



P10

INTERRUPTEURS

Une question de temps

Une connexion ultra-rapide pour une plus grande efficacité

Les installateurs passent un temps considérable à câbler et à serrer chaque vis pour assurer l'intégrité de chaque connexion. Un installateur expérimenté consacre plus d'une minute à terminer chaque dispositif.


Avec le système de terminaison sans vis EdgeConnect^{MC} prêt à utiliser, il vous suffit d'insérer le fil et d'appuyer sur le piston. Aucun outil n'est requis.

La connexion est infaillible et sécurisée. Elle maintient les fils

bien serrés, par contre se débranche quand même facilement lorsque nécessaire.

Tout installateur qualifié, quel que soit son niveau de formation ou d'expérience, peut garantir des résultats de haute qualité. **Il ne faut qu'environ 11 secondes pour terminer tous les fils d'un dispositif EdgeConnect.** Les pistons sont même codés par couleur, éliminant toute confusion.

Les économies de main-d'oeuvre, c'est facile !




Insérez le fil

Enfoncez le piston pour activer la terminaison

Soulevez le piston vers le haut pour débrancher

Analyse des études de temps

	Dispositif à terminaison avec vis	Dispositif à terminaison sans vis
Exemple de no de catalogue	HBL2310	HBL2310ST
	Secondes	Secondes
Temps par pièce	61.5	11.8



Secondes gagnées avec la terminaison sans vis **49.7** par pièce

Gagnez de 65 à 80 % de temps sur les tâches répétitives !



Cette nouvelle méthode de terminaison sans vis élimine le besoin d'utiliser un outil dynamométrique lors de la réalisation ou de l'exécution d'une maintenance planifiée sur des dispositifs de type EdgeConnect.

Une question de performance

Fiabilité maximale — même en cas de vibrations constantes !

Les terminaisons sans vis EdgeConnect^{MC} sont solides dès le premier jour et demeurent ainsi, garantissant un flux d'alimentation ininterrompu pour nos clients, même dans des environnements à fortes vibrations qui peuvent régulièrement desserrer les fils et provoquer des temps d'arrêt imprévus.


En plus de maintenir des connexions sécurisées, les terminaisons s'adaptent continuellement aux profils variés des fils exposés aux vibrations causées par les équipements industriels.

Dans l'ensemble de l'industrie, on s'attend généralement à ce que les vibrations dégradent les performances d'un produit, et non les améliorent. Cela n'est pas le cas avec les dispositifs EdgeConnect — les environnements à fortes vibrations les rendent encore plus performants, encore plus fiables pour les utilisateurs.

Des performances similaires sont également démontrées face aux menaces industrielles connexes telles que les cycles de température et la relaxation des brins. Quel que soit l'environnement, avec les dispositifs EdgeConnect, vous n'aurez pas à revenir en arrière et à resserrer la connexion — installez-la une seule fois et le tour est joué.

Performance de vibration


Une rétention jusqu'à 60 % plus élevée



Lors de l'installation, un fil toronné 10 AWG THHN nécessitait une force de 40 lb pour se désengager. Après exposition aux vibrations conformément à la norme applicable, une force de 65 lb a été nécessaire pour désengager le fil.

Rétention de fil

Exigence minimale requise: 13.5 lb



Par rapport à l'exigence minimale de rétention de fil, la terminaison sans vis EdgeConnect offre une résistance supérieure.

Test de séquence de vibrations sur trois axes effectué conformément à la "Norme de sécurité UL 498 — Fiches et prises"

Pour vos applications industrielles et commerciales


Chaque application bénéficie de dispositifs électriques dotés de la technologie EdgeConnect^{MC} pour une performance et une productivité accrues.



Industriel



Aliments et
boissons



Divertissement



Hôpitaux



Éducation/
Universités



Commercial



LES FEOs

Économisez du temps et de l'argent instantanément avec une installation en volume 65 à 80 % plus rapide.



LES ÉLECTRICIENS

Faites-le plus rapidement, et sans aucun métal vivant exposé !



LES ENTREPRENEURS

Garantissez des installations rapides mais fiables, même dans des environnements difficiles.

CERTIFICATIONS:



CERTIFIÉ À
CSA C22.2 NO.42



HOMOLOGUÉ
UL 498



VÉRIFIÉ À FEDERAL
SPECIFICATION W-C-596H
(Fiches et entrées à bride seulement)

Dispositifs Twist-Lock^{MD}


Les dispositifs Twist-Lock avec terminaisons sans vis EdgeConnect^{MC} sont les dispositifs de verrouillage industriels les plus rapides à installer.

Des performances robustes, en particulier dans les environnements soumis à de fortes vibrations ou à des cycles thermiques. Parfait pour une utilisation dans les systèmes de distribution d'énergie, pour alimenter les moteurs, ou les suspensions d'alimentation pour l'installation d'équipement sur le plancher de production.



Prises

Configurations disponibles en 3, 4, et 5 fils. Le design s'adapte aux boîtes de profondeur standard.



ÉCONOMIES



La terminaison sans vis et sans outil réduit le temps d'installation jusqu'à 80 %

SÉCURITÉ



Aucune borne à vis exposée

DURABILITÉ



La technologie innovante à ressort assure des connexions fiables

DES PRODUITS POUR TOUS VOS BESOINS



Fiches et connecteurs

Entrée de fil en entonnoir pour diriger les brins conducteurs ainsi que des points de levier moulés pour un décrochage facile. Disponible en configurations à 3, 4 et 5 fils.




Entrées à bride et prises

Accès facile à la terminaison à l'arrière de l'appareil avec des marquages de borne gravés au laser. Disponible en configurations noir et blanc à 3, 4 et 5 fils.

Dispositifs à lame droite

Les dispositifs à lame droite avec terminaisons sans vis EdgeConnect^{MC} transforment l'installation industrielle et commerciale.

Notre nouvelle technologie ajoute des gains de performance et de productivité à la marque à laquelle les installateurs et les utilisateurs font déjà confiance. Le concept s'adapte aux boîtes de profondeur standard dans les hôpitaux, les immeubles de bureaux, les écoles, et partout où la fiabilité est nécessaire.



Prises

Configurations disponibles
en 15A 125V et 20A 125V.



ÉCONOMIES



La terminaison sans vis et sans outil permet d'économiser jusqu'à 80 % de temps d'installation

SÉCURITÉ



Aucune borne à vis exposée

DURABILITÉ



La technologie à ressort nécessite plus de force pour se désengager assurant des connexions fiables

DES PRODUITS POUR TOUS VOS BESOINS



Prises duplex

Disponible en qualité industriel, pour hôpitaux, inviolable, Fed Spec, et commercial duplex standard et décorateur.





Fiches, connecteurs et prises simples

Interrupteurs

Les interrupteurs dotés de la terminaison sans vis EdgeConnect^{MC} ajoutent un avantage « d'installation la plus rapide » aux concepts les plus sécurisés et les plus fiables.

Grâce à une haute performance résistante à toutes applications industrielles et commerciales, notre nouveau concept offre tous les autres avantages et fonctionnalités des interrupteurs Hubbell auxquels vous faites déjà confiance.





ÉCONOMIES



La terminaison sans vis et sans outil réduit le temps d'installation jusqu'à 80 %

SÉCURITÉ



Aucune borne à vis exposée

DURABILITÉ



La technologie innovante retient fermement le fil pour une connexion fiable

DES PRODUITS POUR TOUS VOS BESOINS



Interrupteurs à bascule

De qualité industrielle et commerciale, disponible à pôle simple, à trois voies, et illuminé.



Interrupteurs à bascule style décorateur

De qualité commerciale, disponible à pôle simple, à trois voies, et illuminé.

La technologie EdgeConnect^{MC}

L'innovation Hubbell fournit les dispositifs de terminaison industriels et commerciaux les plus rapides sur le marché d'aujourd'hui. Renseignez-vous sur notre site ou demandez à votre représentant afin de l'essayer vous-même.

CONTACTEZ-NOUS

Comptez sur Hubbell pour la gamme de produits de dispositifs de câblage la plus fiable et la plus innovante en Amérique du Nord.



marketing@hubbell.ca



1-800-465-7051



Trouvez un représentant près de vous à www.hubbell.ca



Nous continuons à innover, visitez la page des Solutions EdgeConnect pour en savoir plus.



Un fier membre de la famille Hubbell.