

BDBLCS5W3, Bloc de distribution d'alimentation 3 pôles, résistant à la flexion

Par Burndy

No de catalogue [BDBLCS5W3](#)

Bloc de distribution, tripolaire style ouvert 4 AWG-500 Kcmil (Run), 4 AWG-500 Kcmil (Tap).



Caractéristiques

- AL9CU doublement classé pour une utilisation avec des conducteurs en cuivre et en aluminium
- La gamme de modèles s'adapte à des tailles de fils allant jusqu'à 535 DLO et peut supporter 1 ou 2 conducteurs de parcours et jusqu'à 12 prises pour les circuits secondaires.
- Permettent le montage sur panneau, les tailles moyennes et grandes permettent également le montage sur rail DIN.
- Les modèles Finger-Safe sont dotés de couvercles supérieurs et de plaques d'extrémité en polycarbonate translucide permettant une inspection visuelle aisée. Ils sont conformes à la norme IEC 605219 IP-20.
- Base et barrières latérales en nylon 6/6 renforcé de verre pour une durabilité accrue et d'excellentes propriétés isolantes.
- Indice d'inflammabilité UL94 : V0

Général

Numéro de catalogue	BDBLCS5W3
Type de connecteur	Bloc de distribution d'énergie
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Matériau	Aluminium
Nombre de pôles	3
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	VERSIPOLE
Température nominale	194° F
Nom du commerce	VERSIPOLE™
Type	BDB
CUP	781810676301
UPC 12 Digit	7818106763011

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	4.15
Dimension - L Longueur hors tout mm	231
Dimension - Longueur hors tout pouces	9.09

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	380 A
Caractéristiques techniques -	600
Tension minimale	
Tension - Maximum	600 V

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Run Range	4 AWG - 500 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de prises	4 AWG - 500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	4 AWG - 500 kcmil
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	4 AWG - 500 kcmil
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• AL C Str-Run• CU C Str-Run• AL C Str-Tap• CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - cULus	Oui
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	2
Quantité de palettes	144

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50059695](#)
[Spécifications - BDBLCS5W3](#)
[Spécifications - BDBLCS5W3](#)



Une marque Hubbell