

BDBMHC145001, Bloc de distribution d'alimentation 1 pôle

Par Burndy

No de catalogue [BDBMHC145001](#)

LES BLOCS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE.



Général

| | |
|----------------------|---------------|
| Numéro de catalogue | BDBMHC145001 |
| Isolation | Y |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre de pôles | 1 |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Etain |
| Température nominale | 194 |
| Nom du commerce | VERSIPOLE™ |
| CUP | 781810645765 |
| UPC 12 Digit | 7818106457655 |

Dimensions

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Dimension - Hauteur pouce | 3.25 in |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 127 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 5.00 in |
| Dimension - Largeur en pouces | 1.85 in |
| Dimension - Largeur mm | 47 mm |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-------|
| Intensité nominale | 380 A |
| Caractéristiques techniques - Tension minimale | 600 |

Chef d'orchestre

| | |
|---|---|
| Chauffeur - AL Str Run | 4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;266.8;300;336.4;350; |
| Conducteur - AL Str Run Range | 4-500 |
| Chauffeur - AL Str Tap | 12;10;8;6;4;3;2;1;1/0;2/0 |
| Conducteur - AL Str Gamme de prises | 12-2/0 |
| Conducteur - Cordon de cuivre | 4;3;2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250;300;350;400;450;500; |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tirage | 4-500 |
| Conducteur - Cuivre Str Tap | 14;12;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;1/0;2/0 |
| Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises | 14-2/0 |
| Type de conducteur | <ul style="list-style-type: none">AL C Str-RunCU C Str-RunAL C Str-TapCU C Str-Tap |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertorié UL | Oui |

Logistique

| | |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 18 |
|---------------------|----|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50018989](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_VERSIPOLE_Medium_Lineart](#)
[Spécifications - BDBMHC145001](#)
[Spécifications - BDBMHC145001](#)