



BIBD48, Connecteur Mult-Tap double face à isolation claire pour huit conducteurs

Par Burndy

No de catalogue [BIBD48](#)

MULTI-PORT Entrée double face.



Caractéristiques

- Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif.
- Le plastisol transparent permet de confirmer visuellement que le conducteur est correctement inséré.
- L'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact.
- La capacité de prise de gamme réduit le nombre de connecteurs nécessaires en stock.

Général

Numéro de catalogue	BIBD48
Type de connecteur	Multi-Tap
Clé hexagonale	1/8
Isolation	Y
Type d'isolation	Plastisol
Matériau	Aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Nombre de ports	8
Attribut physique - Nombre de vis	8
Attribut physique - Type de vis	Allen
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Température nominale	194
Nom du commerce	UNITAP™
CUP	781810225271
UPC 12 Digit	7818102252711

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	1.25 in
Dimension - Hauteur pouce	1.25 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	94 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3,71 pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces	1/4
Dimension - Fraction de la largeur	1-1/2 in
Dimension - Largeur en pouces	1.50 in
Dimension - Largeur mm	38 mm

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum 600 V

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	8 AWG-4 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 brins
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	14 AWG - 4 AWG
Taille du conducteur	14-4 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">AL C Str-SizeCU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - UNITAP™ Products](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - sc210991-04](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_BIBD_Lineart](#)
[Spécifications - BIBD48](#)
[Spécifications - BIBD48](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-BIBD48-SPEC-FR | REV 7/2024