

BIBS5004DB, Connecteur multibroche isolé, submersible et à enfouissement direct pour quatre conducteurs

Par Burndy

No de catalogue [BIBS5004DB](#)

Multi Port Direct Burial, 4 Ports, 500 kcmil-12 AWG Str, 600 V.



Caractéristiques

- Fourni avec des vis de réglage en aluminium
- Fourni avec un inhibiteur d'oxyde préinstallé
- Résistant à l'immersion et convenant à l'enfouissement direct

Général

Numéro de catalogue	BIBS5004DB
Type de connecteur	Multi-Tap
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	550 LBS/in
Isolation	Y
Matériau	Aluminium
Nombre de ports	4
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	UNITAP
Température nominale	194
Nom du commerce	UNITAP™
Type	BIBS, Multi-Port - Enfouissement direct
CUP	781810523643
UPC 12 Digit	7818105236433

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3,13 pouces
Dimension - L Longueur hors tout mm	145 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.69 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1.5
Dimension - Largeur en pouces	4.58 in
Dimension - Largeur mm	116 mm

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	600 V
Tension - Maximum	600 V

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Gamme de tailles	12 AWG - 500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG - 500 kcmil
Taille du conducteur	12 AWG-500 KCMIL
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• AL C Str-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - UNITAP™ Products](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - 30013660](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_BIBS_Lineart](#)
[Spécifications - BIBS5004DB](#)
[Spécifications - BIBS5004DB](#)



Une marque Hubbell