

BIBS25014, Connecteur multibroche unilatéral à quatorze conducteurs à isolation claire

Par Burndy

No de catalogue [BIBS25014](#)

MULTI-PORT Entrée unilatérale.



Caractéristiques

- Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif.
- Le plastisol transparent permet de confirmer visuellement que le conducteur est correctement inséré.
- L'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact.
- La capacité de prise de gamme réduit le nombre de connecteurs nécessaires en stock.

Général

Numéro de catalogue	BIBS25014
Type de connecteur	Multi-Tap
Clé hexagonale	5/16
Isolation	Y
Type d'isolation	Plastisol
Matériau	Aluminium
Nombre de ports	14
Attribut physique - Nombre de vis	14
Attribut physique - Type de vis	Allen
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Température nominale	194
Nom du commerce	UNITAP™
CUP	781810232989
UPC 12 Digit	7818102329899

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	2.13 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	338 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	13,29 pouces
Dimension - Largeur en pouces	2.07 in
Dimension - Largeur mm	53 mm

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum 600 V

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Gamme de tailles	10 - 250 Str
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	10 - 250 Str
Taille du conducteur	10 AWG-250 KCMIL
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">AL C Str-SizeCU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - sc210991-12](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_BIBS_Lineart](#)
[Spécifications - BIBS25014](#)
[Spécifications - BIBS25014](#)



Une marque Hubbell