



C22D, Collier de mise à la terre en bronze moulé, câble sur tube ou tuyau

Par Burndy

No de catalogue [C22D](#)

Collier de mise à la terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1-1/4" - 2".



Général

Numéro de catalogue	C22D
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Alliage de bronze
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CLAMP
Type	Pince de terre
CUP	781810142356
UPC 12 Digit	7818101423566

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	2.38 en
Dimension - Taille du trou en pouces	0.31 in
Dimension - Taille du trou mm	8 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	92 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3,63 pouces
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.00 in
Dimension - Largeur en pouces	0.75 in
Dimension - Largeur mm	19 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Câble armé Taille	N
Conducteur - Cuivre solide Taille	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	10 AWG-2 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	10 AWG - 2 AWG
Conducteur - Tube EMT Taille	1 1/4 in;1 1/2 in;2 in
Conducteur - Tube EMT Gamme de tailles	1 1/4 in-2 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - sc210654-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CN_LineArt](#)

[Modèles 3D - C22D_MODEL-IGES](#)

[Modèles 3D - C22D_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - C22D_MODEL-PDF](#)

[Spécifications - C22D](#)

[Spécifications - C22D](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-C22D-SPEC-FR | REV 7/2024