

## BIBS75010, Connecteur multibroche à dix conducteurs, isolé transparent, simple face

Par Burndy

No de catalogue [BIBS75010](#)

MULTI-PORT Entrée unilatérale.



### Caractéristiques

- Le corps en aluminium AL6061-T6 recouvert de plastisol transparent permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif.
- Le plastisol transparent permet de confirmer visuellement que le conducteur est correctement inséré.
- L'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact.
- La capacité de prise de gamme réduit le nombre de connecteurs nécessaires en stock.

### Général

Numéro de catalogue	BIBS75010
Type de connecteur	Multi-Tap
Clé hexagonale	3/8
Isolation	Y
Type d'isolation	Plastisol
Matériau	Aluminium
Nombre de ports	10
Attribut physique - Nombre de vis	10
Attribut physique - Type de vis	Allen
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Température nominale	194
Nom du commerce	UNITAP™
CUP	781810233108
UPC 12 Digit	7818102331088

### Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3.00 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	346 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	13,63 pouces
Dimension - Largeur en pouces	2.70 in
Dimension - Largeur mm	69 mm

### Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	600 V
Tension - Maximum	600 V

### Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Gamme de tailles	2 AWG - 750 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG - 750 kcmil
Taille du conducteur	2 AWG-750 KCMIL
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>AL C Str-Size</li><li>CU C Str-Size</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - UNITAP™ Products](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)  
[Dessins de vente - sc210991-15](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_BIBS\\_Lineart](#)  
[Spécifications - BIBS75010](#)  
[Spécifications - BIBS75010](#)



Une marque Hubbell