

## CTSS250800FC304L, Attache-câble en acier inoxydable 304, 250 Lb de traction, 39.37" de long, entièrement enduit

Par Burndy

No de catalogue CTSS250800FC304L

Attaches de câble en acier inoxydable entièrement recouvertes, grade 304, Résistance à la traction : 250 Lb, 39.37" L, 0.31" W, 8.11" Bundle Dia.

### Caractéristiques

- Conforme aux exigences de l'ABS
- Acier inoxydable 304
- Disponible en noir uniquement
- Convient aux applications générales
- Les bords lisses et arrondis ainsi que le revêtement en polyester renforcent la sécurité de l'installateur.
- La bille d'acier autobloquante accélère l'installation et se bloque à n'importe quelle longueur.
- Constitue une méthode solide et durable de mise en faisceau des câbles.
- Disponible dans une large gamme de longueurs et de largeurs
- Revêtement polyester sans halogène et à faible dégagement de fumée

### Général

Numéro de catalogue	CTSS250800FC304L
Type de connecteur	ENTIÈREMENT ENROBÉ
Matériau	ACIER INOXYDABLE 304
Température de fonctionnement Celcius Max	115 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Plage de température de fonctionnement Celcius	-40 - 115
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	250
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810647073

### Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	8.11
Dimension - L Longueur hors tout mm	1000 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	39,37 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0.31 in
Dimension - Largeur mm	7,9 mm

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	1000
---------------------	------

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)  
[Dessins de vente - 50020256](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_CTSSFPC\\_Lineart](#)  
[Spécifications - CTSS250800FC304L](#)  
[Spécifications - CTSS250800FC304L](#)





Une marque Hubbell