

## CTSS450300PC304L, Attache-câble en acier inoxydable 304, 450 Lb de résistance, 11.81" de long, partiellement enduit

Par Burndy

No de catalogue [CTSS450300PC304L](#)

Attaches de câble en acier inoxydable semi-enrobé de grade 304, Résistance à la traction : 450 Lb, 11.81" L, 0.50" W, 3.00" Dia. du faisceau



### Caractéristiques

- Conforme aux exigences de l'ABS
- Acier inoxydable 304
- Disponible en noir uniquement
- Convient aux applications générales
- Les bords lisses et arrondis ainsi que le revêtement en polyester renforcent la sécurité de l'installateur.
- La bille d'acier autobloquante accélère l'installation et se bloque à n'importe quelle longueur.
- Constitue une méthode solide et durable de mise en faisceau des câbles.
- Disponible dans une large gamme de longueurs et de largeurs
- Revêtement polyester sans halogène et à faible dégagement de fumée

### Général

Numéro de catalogue	CTSS450300PC304L
Type de connecteur	PARTIELLEMENT ENDUIT
Matériau	ACIER INOXYDABLE 304
Température de fonctionnement Celcius Max	115 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Plage de température de fonctionnement Celcius	-40 - 115
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	450
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810647585

### Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	3
Dimension - L Longueur hors tout mm	300 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	11,81 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0,50 pouce
Dimension - Largeur mm	12,7 mm

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	1000
---------------------	------

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)  
[Dessins de vente - 50020256](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_CTSSFCPC\\_Lineart](#)  
[Spécifications - CTSS450300PC304L](#)  
[Spécifications - CTSS450300PC304L](#)



Une marque Hubbell