

CTSS450800FC304L, Attache-câble en acier inoxydable 304, 450 Lb de traction, 39.37" de long, entièrement enduit

Par Burndy

No de catalogue [CTSS450800FC304L](#)

Attaches de câble en acier inoxydable entièrement enduites, grade 304, Résistance à la traction : 450 Lb, 39.37" L, 0.50" W, 8.11" Bundle Dia.

Caractéristiques

- Conforme aux exigences de l'ABS
- Acier inoxydable 304
- Disponible en noir uniquement
- Convient aux applications générales
- Les bords lisses et arrondis ainsi que le revêtement en polyester renforcent la sécurité de l'installateur.
- La bille d'acier autobloquante accélère l'installation et se bloque à n'importe quelle longueur.
- Constitue une méthode solide et durable de mise en faisceau des câbles.
- Disponible dans une large gamme de longueurs et de largeurs
- Revêtement polyester sans halogène et à faible dégagement de fumée

Général

Numéro de catalogue	CTSS450800FC304L
Type de connecteur	ENTIÈREMENT ENROBÉ
Matériau	ACIER INOXYDABLE 304
Température de fonctionnement Celcius Max	115 °C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40 °C
Plage de température de fonctionnement Celcius	-40 - 115
Classement - Résistance minimale à la traction lbs	450
Nom du commerce	UNIRAP™
CUP	781810647158

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	8.11
Dimension - L Longueur hors tout mm	1000 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	39,37 pouces
Dimension - Largeur en pouces	0,50 pouce
Dimension - Largeur mm	12,7 mm

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	400
---------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50020256](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CTSSFPCPC_Lineart](#)
[Spécifications - CTSS450800FC304L](#)
[Spécifications - CTSS450800FC304L](#)





Une marque Hubbell