

**CS3CI585001000J, Kit de terminaison rétractable à froid moyenne tension, série de conversion triphasée 5-8kV - intérieur, manchon sans gaine pour conducteur concentrique gainé**



Par Burndy

No de catalogue [CS3CI585001000J](#)

La série CS3CI58-J de kits de conversion triphasés avec manchons extérieurs sans gaine pour conducteur concentrique gainé. Les kits de conversion comprennent une gaine thermorétractable intérieure (non imprimée), un joint, un collier de serrage et un guide d'installation. Conforme aux normes IEEE-48-2009, Classe 1 et ISO/IEC 17025. Rapports d'essais disponibles sur demande.

## Caractéristiques

- Rip and Grip does not require heat gun or any installation tools
- Spiral rip cord design provides for easy installation with effortless unwinding providing for fast removal of the hold-out core, Rip cord is recyclable
- All kits supplied with indoor cold shrinkable tube (unprinted), seal, cable tie, and installation guide
- Quick, easy, cost effective installation utilizing one-piece terminator design
- Test reports available upon request
- L'agrippe-câble ne nécessite pas de pistolet thermique ni d'outils d'installation
- La conception en spirale de l'agrippe-câble permet une installation facile avec un déroulement sans effort permettant un retrait rapide du noyau de retenue, l'agrippe-câble est recyclable
- Tous les kits sont fournis avec une gaine thermorétractable intérieure (non imprimée), un joint, un serre-câble et un guide d'installation
- Installation rapide, facile et rentable grâce à la conception de l'agrippe-câble en une seule pièce
- Rapports d'essai disponibles sur demande

## Général

Type de bateau	NON
Numéro de catalogue	CS3CI585001000J
Conditions environnementales	
Matériau	Caoutchouc de silicone
Type de broche	N/A
Série	UD-JC
Type de terminal	N/A
Type	
CUP	621945585010

## Caractéristiques électriques

Phase	3-Phase
Tension Rating	5/8 kV

## Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	500 - 1000 kcmil
----------------------	------------------

## Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

## Documentation

[Brochures - Cold Shrink Medium Voltage Cable Terminations Brochure](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - 50095782](#)

[Page du catalogue - BURNDY MVColdShrinkTerminationKits CS3CI-J CatCut](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-CS3CI585001000J-SPEC-FR | REV 7/2024