

CSGO252810250, Kit de terminaison moyenne tension rétractable à froid 25-28kV extérieur

Par Burndy

No de catalogue CSGO252810250



Les terminaisons de câbles rétractables à froid permettent une installation rapide, facile, sûre et rentable. Aucun outil d'installation n'est nécessaire, le cordon spiralé se déroule facilement et permet de retirer rapidement l'âme de retenue. Convient aux applications industrielles extérieures de 25 à 28 kV. Conforme aux normes IEEE-48-1996, classe 1 et ISO/IEC 17025. Rapports d'essais disponibles sur demande.

Caractéristiques

- La longueur du tube est constante avant et après l'application
- Rip and Grip ne nécessite pas de pistolet thermique ni d'outils d'installation.
- La conception du cordon en spirale permet une installation facile avec un déroulement sans effort permettant un retrait rapide de l'âme de retenue, le cordon est recyclable.
- Tous les kits sont fournis avec un sous-ensemble de terminaison rétractable à froid, une terminaison à joint central, un kit de mise à la terre externe, une tresse (sans produit d'étanchéité), un ruban PVC violet et un guide d'installation.
- Les variantes fournies avec une borne ou un connecteur à broche nécessitent que le client les sertisse sur le conducteur lors de l'installation et requièrent un outil d'installation approprié.
- Le tube isolant offre une résistance aux intempéries et aux traces
- Rapports d'essais disponibles sur demande

Général

Type de bateau	NON
Numéro de catalogue	CSGO252810250
Conditions environnementales	
Matériau	
Type de broche	N/A
Série	G
Type de terminal	N/A
Type	
CUP	621945584501

Caractéristiques électriques

Phase	1-Phase
Tension Rating	25/28 kV

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	<ul style="list-style-type: none">• 5-8kV : 350-750 kcmil• 15kV : 4/O AWG-500 kcmil• 25-28kV : 1/O AWG-250 kcmil
----------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	20

Documentation

[Brochures - Shrink Tubing TYPE CSGO](#)
[Brochures - Gaine thermorétractable TYPE CSGO](#)
[Brochures - Cold Shrink Medium Voltage Cable Terminations Brochure](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section D - Shrink Tubing](#)
[Dessins de vente - 50095762](#)
[Page du catalogue - BURNDY MVColdShrinkTerminationKits CSGO CatCut](#)
[Spécifications - CSGO252810250](#)
[Spécifications - CSGO252810250](#)



Une marque Hubbell