

GAR3908TC, Connecteur de mise à la terre mécanique, cosse à 2 trous pour tuyau ou tige d'eau, tuyau de 10", goujon de 3/8

Par Burndy

No de catalogue [GAR3908TC](#)

Connecteur de mise à la terre mécanique, pour cosse à 2 trous sur tuyau ou tige d'eau, tuyau de 10", goujon de 3/8".



Général

Número de catalogue	GAR3908TC
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	240 lb-in
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Attribut physique - Nombre de trous	3
Attribut physique - Configuration du tampon	3,63 x 2,67 - 3 trous
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR MÉCANIQUE
Type	Collier de serrage pour tige ou tube avec patin de montage
Type de boulon en U	1029
CUP	781810001615
UPC 12 Digit	7818100016155

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Hauteur pouce	12.00 pouces
Dimension - Longueur hors tout pouces	3,63 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	10.75 in
Dimension - Taille du filetage	3/8-16
Dimension - Filets par pouce	16
Dimension - Largeur en pouces	13,25 pouces
Dimension - Largeur mm	337 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Tube de cuivre	10
Taille EH	
Conducteur - Tube ou tube rond	10 en
Taille	

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Dessins de vente - SE206158-02_2](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_GAR3900_Lineart](#)
[Modèles 3D - GAR3908TC_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - GAR3908TC_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - GAR3908TC_MODEL-IGES](#)
[Spécifications - BURNDY_GAR3908TC_Specsheet](#)
[Spécifications - GAR3908TC](#)



Une marque Hubbell