

GP1426, Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles sur tige ou tuyau

Par Burndy

No de catalogue [GP1426](#)

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles sur tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tuyau 1/2" - 3/4", tige 7/8" - 1", goujon 3/8".

Caractéristiques

- Classé pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton
- Homologué UL467 pour les marchés américain et canadien
- Installation à l'aide d'une seule clé

Général

| | |
|--|----------------------------|
| Numéro de catalogue | GP1426 |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Couple d'installation recommandé in-lb | 240 LBS/in |
| Matériau | Alliage de cuivre |
| Type de matériau - Vis | DURIUM™ Bronze au silicium |
| Plaqué | N |
| Type de placage | Non plaqué |
| Sous marque | CONNECTEUR MÉCANIQUE |
| Type | GP |
| Type de boulon en U | 249 |
| CUP | 781810260586 |
| UPC 12 Digit | 7818102605866 |

Dimensions

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Taille du boulon | 3/8 in |
| Dimension - B Longueur pouce | 1.50 in |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 43 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 1.69 in |
| Dimension - Fraction de la largeur | 2-3/8 in |
| Dimension - Largeur en pouces | 2.38 en |
| Dimension - Largeur mm | 60 mm |



Chef d'orchestre

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Conducteur - Taille de la tige | 1 dans |
| Taille du conducteur | #4 AWG Sol - 2/0 AWG Str |

Certifications et conformité

| | |
|--|-------|
| Certification - Approuvé par la CSA | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Enfouissement direct répertorié UL | Oui |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Norme(s) industrielle(s) | UL467 |
| Normes - Les normes de l'industrie sont respectées | UL467 |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | EX |
| Répertorié UL | Oui |

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Dessins de vente - SD..013778-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_gpla](#)
[Modèles 3D - GP1426_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - GP1426_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - GP1426_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - GP1426](#)