

GX2926, connecteur de terre pour câbles en cuivre, rainure A : 2/0 Sol-250 kcmil, rainure B : 4 Sol-2/0 Str

Par Burndy

No de catalogue GX2926



Connecteur de terre en alliage de cuivre coulé pour câbles en cuivre, 1-7/8 in L, 1-7/8 in W, 2/0 Sol. - 250 (rainure A), 4 Sol. - 2/0 Str. (rainure B).

Caractéristiques

- Classé pour l'enfouissement direct dans la terre ou le béton
- Répertoire UL467
- Installation à l'aide d'une seule clé

Général

Numéro de catalogue	GX2926.
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	240 LBS/in
Matériau	Alliage de cuivre
Type de matériau - Vis	DURIUM™ Bronze au silicium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CONNECTEUR MÉCANIQUE
Type	GX
Type de boulon en U	222
CUP	781810260685
UPC 12 Digit	7818102606855

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	2-1/2 in
Dimension - Hauteur pouce	2.75 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	48 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.88 in
Dimension - Fraction de la largeur	1-7/8 in
Dimension - Largeur en pouces	1.88 in
Dimension - Largeur mm	48 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	2/0;3/0;4/0
Taille A	
Conducteur - Cuivre solide	2/0-4/0
Taille A Gamme	
Conducteur - Cuivre solide	4;3;2;1;1/0;2/0;3/0
Taille B	
Conducteur - Cuivre solide	2/0-4/0
Taille B Gamme	
Conducteur - Cuivre Str Taille A	1/0;2/0;3/0;4/0;250
Conducteur - Cuivre Str Taille A	1/0-250
Gamme	
Conducteur - Cordon de cuivre	5;4;3;2;1;1/0;2/0
Taille B	
Conducteur - Cuivre Str Taille B	5-2/0
Gamme	
Conducteur - Tube en cuivre	0.5
Taille standard	
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Str-Size A • CU C Solid-Size A • CU C Str-Size B • CU C pleine taille B

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Oui

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY

Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical

Grounding

Dessins de vente - sd013779-01

Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_gxla

Spécifications - GX2926

Spécifications - BURNDY_GX2926_Specsheet



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-GX2926-SPEC-FR | REV 7/2024