

K2C26B1TN, SERVIT POST

Connecteur mécanique, 2 câbles vers plat

Par Burndy

No de catalogue [K2C26B1TN](#)



Plaqué étain ; Accepte 2 conducteurs ; #2 - 2/0 cuivre toronné ; #2 - 3/0 cuivre massif ; goujon de 1/2".

Général

Numéro de catalogue	K2C26B1TN
Matériau	Alliage de bronze, plombé
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Couple de serrage pour l'installation des goujons	480 LBS/in
poches-livres	
Nom du commerce	SERVIT POST™
Type	Séries KC et K2C
CUP	781810091470
UPC 12 Digit	7818100914700

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.04 in
Dimension - Largeur du corps en pouces	0.88 in
Dimension - D pouce	1.25 in
Dimension - Hauteur pouce	1.81 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	78 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.09 in
Dimension - Largeur de l'écrou pouce	1.04 in
Dimension - P pouce	0.44 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0
Taille	AWG;3/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif	2 AWG-3/0 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG-2/0 AWG
Attribut physique - Nombre de conducteurs accommodés	2
Total	

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	5800

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd055917](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_K2C_Lineart](#)
[Spécifications - K2C26B1TN](#)



Une marque Hubbell