

KA39U30UNT, Borne universelle en aluminium, 1/0 STR-750 KCMIL Al/Cu, 1/0 STR-300 KCMIL Al/Cu, 600 V, 2.81 IN L, étamé, 1/2 IN Taille du trou de fixation

Par Burndy

No de catalogue [KA39U30UNT](#)

Borne universelle en Al, 1/0 STR-750 KCMIL Al/Cu , 1/0 STR-300 KCMIL Al/Cu, 600 V, 2.81 IN L, étamé, 1/2 IN Taille du trou de fixation.



Général

Numéro de catalogue	KA39U30UNT
Couple d'installation recommandé in-lb	500 LBS/en
Matériau	Aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Attribut physique - Nombre de trous	1
Attribut physique - Nombre de vis	1
Attribut physique - Type de vis	Allen
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Type	Cosses et bornes boulonnées
CUP	781810236956

Dimensions

Dimension - D pouce	1.50 in
Dimension - Hauteur pouce	1.83 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0.52 in
Dimension - Taille du trou mm	13 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	71 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.81 in
Dimension - N pouce	0.64 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.30 in

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	1/0 AWG-700 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 -700 kcmil
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Str-Size • AL C Str-Size • CU C pleine taille

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de palettes	144
----------------------	-----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - 212032](#)

[Spécifications - KA39U30UNT](#)

[Spécifications - KA39U30UNT](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-KA39U30UNT-SPEC-FR | REV 7/2024