

KC15, SERVIT POST Connecteur mécanique, câble vers plat

Par Burndy

No de catalogue [KC15](#)



Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 12 - 9 AWG (Str) / 12 - 8 AWG (Sol).

Général

Numéro de catalogue	KC15
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Bronze, plombé, commercial
Plaqué	N
Type de placage	Alliage de bronze au plomb
Couple de serrage pour l'installation des goujons	80 LBS/in
Sous marque	SERVIT POST
Nom du commerce	SERVIT POST™
Type	Séries KC et K2C
CUP	781810254004
UPC 12 Digit	7818102540044

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.37 in
Dimension - Largeur du corps en pouces	0.38 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - D pouce	0,50 pouce
Dimension - Fraction de hauteur	5/8
Dimension - Hauteur pouce	0.69 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	30,2 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.19 in
Dimension - Largeur de l'écrou pouce	0,50 pouce
Dimension - P pouce	0.14 in
Dimension - Filets par pouce	20
Dimension - Largeur en pouces	18 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	12 AWG;11 AWG;10 AWG;9
Taille	AWG;8 AWG
Conducteur - Cuivre massif	12 AWG-8 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG;9 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-9 AWG
Attribut physique - Nombre de conducteurs accommodés	1
Total	

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	44550

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)

[Dessins de vente - SD..055917](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_KC_Lineart](#)

[Modèles 3D - KC15_MODEL-IGES](#)

[Modèles 3D - KC15_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - KC15_MODEL-STEP](#)

[Spécifications - KC15](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-KC15-SPEC-FR | REV 7/2024