

LH343, Support de bus en cuivre pour sous-station, alliage de cuivre moulé, câble en cuivre 2/0 AWG Str-500 kcmil, 1/4 IN IPS-1/2 IN IPS CU, 230 kV, boulonné

Par Burndy

No de catalogue [LH343](#)

Support de bus en alliage de cuivre coulé, câble en cuivre 2/0 AWG (STRANDED)-500 kcmil, 1/4 IN IPS-1/2 IN IPS CU, 230 kV, boulonné, 3 IN BCD.



Général

Numéro de catalogue	LH343
Type de connecteur	Soutien aux bus
Couple d'installation recommandé in-lb	240 lbs-in
Matériau	Alliage de cuivre, coulé
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Matériel de montage	Kit de montage du capuchon (sans écrous)
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Type	Supports de bus pour câble ou tube à l'isolateur
CUP	781810004395
UPC 12 Digit	7818100043955

Dimensions

Diamètre du cercle de boulon	3 dans
Dimension - B Fraction de la longueur	1-19/50 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.38 in
Dimension - G pouce	1.31 in
Dimension - Fraction de hauteur	2-1/2 in
Dimension - Hauteur pouce	2.44 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 in
Dimension - Fraction de largeur	4-1/4 in
Dimension - Largeur en pouces	4.25 in
Dimension - Largeur mm	108 mm

Chef d'orchestre

Combinaison conducteur - connexion	Base sur tube ou câble
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG-500 kcmil
Conducteur - Tube de cuivre Taille standard	1/4 IPS ;3/8 IPS ;1/2 IPS
Conducteur - Tube en cuivre Gamme de tailles standard	1/4 IPS -1/2 IPS
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation](#)
[Dessins de vente - SA039214-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_FLH_LineArt](#)
[Spécifications - LH343](#)
[Spécifications - LH343](#)



Une marque Hubbell