

NA132N, Sous-station - Borne en cuivre, tuyau 1/2" Cu, 2 trous

Par Burndy

No de catalogue [NA132N](#)

Borne boulonnée en cuivre, tube à plat, tuyau en cuivre 1/2", 2 trous de tampon, 230 kV.



Général

Numéro de catalogue	NA132N
Conception des éléments de serrage	Corps et capuchon
Type de connecteur	Terminal
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de trous	2
Attribut physique - Alignement du tampon	Décalage
Attribut physique - Configuration du tampon	1,5 x 3 - 2 trous
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810002308
UPC 12 Digit	7818100023088

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.00 in
Dimension - D pouce	3.00 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - Fraction de hauteur	1-3/4
Dimension - Hauteur pouce	1.75 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	9/16
Dimension - L Longueur hors tout mm	133 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.25 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.50 in
Dimension - Fraction de la largeur	2-1/4 in
Dimension - Largeur en pouces	2.25 in
Dimension - Largeur mm	57 mm

Chef d'orchestre

Combinaison conducteur - connexion	Tube à plat
Conducteur - Tube de cuivre Taille EH	1/2 IPS
Conducteur - Tube de cuivre Gamme de tailles EH	1/2 IPS
Conducteur - Tube de cuivre Taille standard	1/2 IPS
Conducteur - Tube en cuivre Gamme de tailles standard	1/2 IPS
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • Tube CU Std-Size • Tube CU Taille EH
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation](#)
- [Dessins de vente - sa006759-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_NA132N_LineArt](#)
- [Spécifications - NA132N](#)
- [Spécifications - NA132N](#)



Une marque Hubbell