




NA14A2N90, Sous-station - Borne boulonnée en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [NA14A2N90](#)

Connecteurs de sous-stations.



Général

| | |
|---|---------------------|
| Numéro de catalogue | NA14A2N90 |
| Conception des éléments de serrage | Corps et capuchon |
| Type de connecteur | Terminal |
| Couple d'installation recommandé in-lb | 300 LBS/en |
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Matériau - Quincaillerie | Aluminium |
| Installation à l'aide d'une seule clé | Y |
| Attribut physique - Nombre de trous | 2 |
| Attribut physique - Alignement du tampon | Décalage |
| Attribut physique - Configuration du tampon | 1,62 x 3 - 2 trous |
| Attribut physique - Orientation du tampon | 90 degrés |
| Plaqué | N |
| Type de placage | Non plaqué |
| CUP | 781810166383 |
| UPC 12 Digit | 7818101663833 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| Dimension - B Longueur pouce | 3.25 in |
| Dimension - D pouce | 3.00 in |
| Dimension - F Largeur de centre à centre pouces | 1.75 in |
| Dimension - G pouce | 1.41 in |
| Dimension - Hauteur pouce | 3.28 in |
| Dimension - Fraction de la taille du trou | 9/16 |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 128 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 5.03 in |
| Dimension - N pouce | 0.63 in |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces | 1.62 in |
| Dimension - Largeur en pouces | 2.80 in |
| Dimension - Largeur mm | 71 mm |

Chef d'orchestre

| | |
|---|---|
| Conducteur - AL Tube Taille standard | 3/4 IPS |
| Conducteur - Tube AL Gamme de tailles standard | 3/4 IPS |
| Combinaison conducteur - connexion | Tube à plat |
| Conducteur - Tube de cuivre Taille standard | 3/4 IPS |
| Conducteur - Tube en cuivre Gamme de tailles standard | 3/4 IPS |
| Type de conducteur | <ul style="list-style-type: none">AL Tube Std-SizeCU Tube Std-Size |
| Nombre de conducteurs | 1 |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par la CSA | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | EX |
| Répertorié UL | Non |

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50004695](#)
[Spécifications - NA14A2N90](#)
[Spécifications - NA14A2N90](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-NA14A2N90-SPEC-FR | REV 7/2024