

Sous-station - Borne boulonnée en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [NAR32A4N90](#)

Connecteurs de sous-stations.



Général

Número de catalogue	NAR32A4N90
Type de connecteur	Terminal
Matériau	Alliage d'aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Attribut physique - Orientation du tampon	90 degrés
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810157367
UPC 12 Digit	7818101573677

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.00 in
Dimension - D pouce	3.00 in
Dimension - Hauteur pouce	5.97 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	87 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.41 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3.00 in
Dimension - Largeur en pouces	3,12 pouces
Dimension - Largeur mm	79 mm

Caractéristiques électriques

Valeur nominale - KVA

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190,8 (12/7) Dorking kcmil;211,3 (12/7) Cochin kcmil;203,2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linotte kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Mésange kcmil;397.5 (24/7) Bernache cravant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Pied d'alouette kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	4/0 (6/1) Penquin AWG-397,5 (30/7) Larkspur kcmil
Pilote - AL Str Size	250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	250 kcmil-400 kcmil
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> AL C Str-Size ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Dessins de vente - 10102737](#)

[Spécifications - NAR32A4N90](#)

[Spécifications - NAR32A4N90](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-NAR32A4N90-SPEC-FR | REV 7/2024