

Sous-station - Connecteur

Par Burndy

No de catalogue [NBCR46A34N](#)

Connecteurs de sous-stations.



Général

Numéro de catalogue	NBCR46A34N
Type de connecteur	Connecteur en T
Couple d'installation recommandé in-lb	480 LBS/in
Matériau	Alliage d'aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de trous	4
Attribut physique - Nombre de conducteurs de parcours	1
Attribut physique - Nombre de conducteurs de prise	1
Attribut physique - Alignement du tampon	Centré
Attribut physique - Configuration du tampon	3 x 3,25 - 4 trous
Attribut physique - Orientation du tampon	90 degrés
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810227398
UPC 12 Digit	7818102273988

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	4.38 in
Dimension - D pouce	3.25 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - Hauteur pouce	3.00 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	9/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - L Longueur hors tout mm	188 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	7.41 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Taille du tampon en pouces	3 x 3.25 en
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3.00 in
Dimension - Largeur en pouces	3.66 in
Dimension - Largeur mm	93 mm

Caractéristiques électriques

Valeur nominale - KVA

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	1113 (54/19) Finch kcmil;1192.5 (45/7) Bunting kcmil;1192.5 (54/19) Grackle kcmil;1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil;1431 (54/19) Plover kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	1113 (54/19) Pinson kcmil;1431 (54/19) Pluvier kcmil
Pilote - AL Str Size	1250 kcmil;1272 kcmil;1300 kcmil;1351 kcmil;1400 kcmil;1431 kcmil;1500 kcmil;1590 kcmil;1600 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	1250 kcmil-1600 kcmil
Combinaison conducteur - connexion	Câble vers plat
Type de conducteur	- AL C Str-Size - ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - sc207484](#)
- [Spécifications - NBCR46A34N](#)
- [Spécifications - NBCR46A34N](#)



Une marque Hubbell