



## PAT750CLIPB

Par Burndy

No de catalogue [PAT750CLIPB](#)

PATRIOT® Sertisseuse de batterie à tête en C couverte de 12 tonnes, hydraulique autonome, (2) batteries Li-ion 18V 3.0Ah, chargeur 120V-CA, sac Pro en nylon.



### Caractéristiques

- Tête en C avec ouverture de mâchoire de 1,65"
- Rotation de la tête de 355°
- Utilise des matrices en U
- Design ergonomique et poignée surmoulée pour une prise en main confortable
- Guide d'alignement en T breveté pour HYGROUND® ainsi que pour d'autres connecteurs asymétriques
- Accepte les batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita Lithium-ion

### Général

Application - pour utilisation sur	Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding
Capacité de force de sertissage	12 ton
Catalog Number	PAT750CLIPB
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.5 h
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Nylon Pro Bag
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	U Die
UPC	621945561441
UPC 12 Digit	621945561441

### Dimensions

Dimensions	15.75 po x 3.50 po x 13.50 po
Hauteur	13.5 in
Largeur	3.5 in
Largeur de la mâchoire	1.65 in
Longueur	15.75 in
Poids	15.2 lb

### Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

### Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter
----------------------	--

### Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	EX
--------------------------	----

### Logistique

Contenu de l'emballage	Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Nylon Pro Bag
Nombre d'unités sur la palette	12
Nombre de paquets minimum	1
Quantité dans l'emballage	1

### Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)  
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)  
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Sales Drawings - 50106125](#)  
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)



Une marque Hubbell