



PATRIOT® T3 Technology 15-Ton Battery Crimper, tête en C, revêtement en caoutchouc, deux batteries Li-Ion 3.0Ah 18V, chargeur 120V-CA, étui rigide

Par Burndy

No de catalogue [PAT46T3SC03A2](#)

Pince à sertir de batterie PAT46T3 Tech 15T, tête C, recouverte de caoutchouc, Li-Ion 3 Ah, AC, étui rigide.



Caractéristiques

- TRACEZ les emplacements de sertissage avec le GPS embarqué - une exclusivité BURNDY
- TRACEZ les sertissages individuels avec des commentaires et la validation de la force de sortie
- TRANSMETTEZ via la technologie Bluetooth® et synchronisez les données sur le cloud
- Tête en C avec une ouverture de mâchoire de 2" avec une rotation de la tête de 355°
- Utilise les matrices P et les matrices U avec l'adaptateur PUADP1
- Lampe de travail LED lumineuse et LED rouge/vert pour valider la force de sortie
- Conception ergonomique améliorée avec plus d'équilibre et une meilleure prise en main pour réduire la fatigue de l'utilisateur
- Accepte les batteries au lithium-ion Makita de 2,0Ah-6,0Ah.

Général

Application - pour utilisation sur	Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices
Capacité de force de sertissage	15 ton
Catalog Number	PAT46T3SC03A2
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Marque des goujons	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Crimper, T3 Technology
Type de matrice	P Die and U Die with PUADP1 Adapter
UPC	621945625594

Dimensions

Dimensions	18.44 po x 3.26 po x 14.13 po
Hauteur	14.13 in
Largeur	3.26 in
Longueur	18.44 in
Poids	19.45 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter
----------------------	--

Logistique

Contenu de l'emballage	Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
------------------------	---

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50110709](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)



Une marque Hubbell