



PATMD6882ALLIF

Par Burndy

No de catalogue [PATMD6882ALLIF](#)

PATRIOT® IN-LINE® Outil 2-pôles F711 de 82" avec tête angulaire, mâchoire de sertissage O/D3, (2) batteries 3.0Ah 18V Li-ion, chargeur 120V-CA.



Caractéristiques

- Mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables
- Rotation de la tête de 355°
- Utilise les matrices W et X
- Gâchette de sécurité et languettes de verrouillage des mâchoires
- Accepte les batteries Makita lithium-ion 2.0Ah-6.0Ah 18V

Général

Application - pour utilisation sur	Interchangeable Jaws: Crimp: ACSR, Aluminum, Copper Code/Flex; Cut: ACSR (26/7), Aluminum (AAC), Copper (Soft Drawn), EHS Guy Wire (sold separately)
Capacité de force de sertissage	6 ton
Catalog Number	PATMD6882ALLIF
Nom de commerce	PATRIOT® IN-LINE®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.5 h
Type	Crimper and Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles	3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	No Case/Bag
Type d'outil	Battery Actuated Scissor Action
Type de matrice	W Die and X Die
UPC	621945461802
UPC 12 Digit	621945461802

Dimensions

Dimension - Hauteur en pouces	82
Dimension - Largeur (pouces)	4.375
Dimension - Profondeur en pouces	2.75
Dimensions	82.00 po x 4.375 po x 2.75 po
Hauteur	2.75 in
Largeur	4.375 in
Longueur	82 in
Poids	13 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage	With Appropriate Jaw: Crimping Capacity: Copper: #10 sol.-500 kcmil, Copper Flex: #8 AWG-350 kcmil, Aluminum: #14 sol.-350 kcmil, ACSR: #14 sol.-4/0 AWG; Cutting Capacity: ACSR (26/7) up to 556.5 kcmil, Aluminum (AAC) up to 636 kcmil, Copper (Soft Drawn) up to 600 kcmil, EHS Guy Wire up to 3/8"
----------------------	--

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	UI
--------------------------	----

Logistique

Contenu de l'emballage	Tool, O/D3 Crimp Jaw, (2) Batteries, Charger
Nombre d'unités sur la palette	28
Quantité dans l'emballage	1

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50024918](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)



Une marque Hubbell