

PATRIOT® Coupe-batterie 12 tonnes à tête en C, hydraulique autonome, (2) batteries Li-ion 18V 5.0Ah, chargeur 120V-CA, mallette rigide

Par Burndy
No de catalogue [PAT750L5](#)



PAT750 Sertisseur de batterie 12T tête en C, 5Ah Li-ion, CA, valise rigide.

Caractéristiques

- Tête en C avec ouverture de mâchoire de 1,65"
- Rotation de la tête de 355°
- Utilise des matrices en U
- Design ergonomique et poignée surmoulée pour une prise en main confortable
- Guide d'alignement en T breveté pour HYGROUND® ainsi que pour d'autres connecteurs asymétriques
- Accepte les batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita Lithium-ion

Général

Application - pour utilisation sur	Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding
Capacité de force de sertissage	12 ton
Catalog Number	PAT750L5
Indicateur EU RoHs	Under Review
Nom de commerce	PATRIOT®
Source d'alimentation	120V-AC Charger
Temps de recharge	0.75 h
Type	Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles	5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage	Hard Case
Type d'outil	Battery Actuated Crimper
Type de matrice	U Die
UPC	621945470996
UPC 12 Digit	621945470996

Dimensions

Dimensions	15.75 po x 3.50 po x 13.50 po
Hauteur	13.5 in
Largeur	3.5 in
Largeur de la mâchoire	1.65 in
Longueur	15.75 in
Poids	14.25 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	18 VDC
---------------------------	--------

Lié au conducteur

Plages de sertissage	Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter
----------------------	--

Logistique

Contenu de l'emballage	Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case
------------------------	---

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Sales Drawings - 50068001](#)
[SDS - Burndy BAT18VLI SDS Sheet \(2022-02\)](#)