

QA28BW, Connecteur à cosses en cuivre pour usage intensif

Par Burndy

No de catalogue [QA28BW](#)



Borne en alliage à haute teneur en cuivre, usage intensif, 1 trou, 3/0 - 4/0 str. commercial, 150 - 200 Navy, 1 vis, étamage à chaud, 0.41" Dia. du trou

Général

Numéro de catalogue	QA28BW
Type de connecteur	Pince simple
Couple d'installation recommandé en livres sterling	250 LBS/in
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Attribut physique - Nombre de vis	1
Attribut physique - Type de vis	Boulon hexagonal
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Trempé à chaud
Température nominale	194
Nom du commerce	QIKLUG™
Type	Cosses et bornes boulonnées
CUP	781810456125
UPC 12 Digit	7818104561255

Dimensions

Dimension - D pouce	1.06 in
Dimension - Fraction de hauteur	1.3103448275862069 en
Dimension - Hauteur pouce	1.31 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41 in
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	57 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.25 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.00 in
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8

Caractéristiques électriques

Valeur nominale - Tension minimale	600
------------------------------------	-----

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	150 (61) Marine;200 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	150 (61) Marine-200 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3/0 AWG-4/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Str-Taille • CU C Str Navy-Taille

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sa008947](#)
[Spécifications - QA28BW](#)
[Spécifications - BURNDY_QA28BW_Specsheet](#)



Une marque Hubbell