

WAD33615, WEJTAP Interrupteur-sectionneur en ligne appliqué

Par Burndy

No de catalogue [WAD33615](#)

GAMME MAXIMALE : .642 - .723 ACSR : 266.8 (26/7), 336.4 (18/1), (26/7) AAC : 336, 350, 397.5, 477 COMPACT 15 kV, 110 BIL.



Général

Numéro de catalogue	WAD33615
Type d'isolateur	Silicium
Matériau	Alliage d'aluminium
Classement - Force du corps	10000 lbs
Classement - Force de l'œil de traction	6000 lbs
Nom du commerce	WEJTAP™
CUP	781810461761
UPC 12 Digit	7818104617611

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	13-2/5 in
Dimension - B Longueur pouce	13,4 pouces
Dimension - Longueur hors tout pouces	45 en

Caractéristiques électriques

Valeur nominale actuelle	900 A
--------------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - AAAC 5005 Taille	312,8 (19) kcmil ; 394,5 (19) kcmil
Conducteur - AAAC 5005	312,8 (19) kcmil-394,5 (19) kcmil
Gamme de tailles	
Conducteur - AAAC 6201 Taille	312,8 (19) kcmil ; 394,5 (19) kcmil
Conducteur - AAAC 6201	312,8 (19) kcmil-394,5 (19) kcmil
Gamme de tailles	
Conducteur - ACSR Taille des brins	266,8 (26/7) Hibou kcmil;266,8 (26/7) Perdrix kcmil;300,0 (26/7) Autruche kcmil;336,4 (18/1) Merlin kcmil;336,4 (26/7) Linotte kcmil;336,4 (30/7) Lorient kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	266,8 (26/7) Hibou kcmil-336,4 (30/7) Lorient kcmil
Pilote - AL Str Size	336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	336 kcmil-397 kcmil
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • AAAC C 5005-Dimensions • AAAC C 6201-Dimensions • ACSR C Str-Size • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	UI
Répertoire UL	Non

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY
Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section J - OH

Distribution / Transmission

Dessins de vente - 10083326

Modèles 3D - WAD33615_MODEL-PDF

Modèles 3D - WAD33615_MODEL-IGES

Modèles 3D - WAD33615_MODEL-STEP

Spécifications - WAD33615

Spécifications - WAD33615



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-WAD33615-SPEC-FR | REV 7/2024