

## UH215, Support de bus en cuivre pour sous-stations, 3.5" IPS, 5" Dia, 5/8" Bolt

Par Burndy

No de catalogue UH215

Support de bus en alliage de cuivre coulé, 3,5" IPS, 5" Dia boulon, 5/8" boulon.



### Général

Numéro de catalogue	UH215
Type de connecteur	Soutien aux bus
Type de montage	Glissant ou rigide
Type de matériel	Kit de montage du capuchon (sans écrous)
Couple d'installation recommandé in-lb	660 in-lb
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Matériel de montage	5/8-11 x 1" LG
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Type	Supports de bus pour câble ou tube à l'isolateur
CUP	781810119723
UPC 12 Digit	7818101197233

### Dimensions

Diamètre du cercle de boulon	5 en
Dimension - B Longueur pouce	3.25 in
Dimension - G pouce	4.00 in
Dimension - Hauteur pouce	6.50 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	11/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0.69 in
Dimension - Largeur en pouces	6.81 in
Dimension - Largeur mm	173 mm

### Chef d'orchestre

Combinaison conducteur - connexion	De la base au tube
Conducteur - Tube de cuivre	3 1/2 IPS
Taille EH	
Conducteur - Tube de cuivre	3 1/2 IPS
Gamme de tailles EH	
Conducteur - Tube de cuivre	3 1/2 IPS
Taille standard	
Conducteur - Tube en cuivre	3 1/2 IPS
Gamme de tailles standard	
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube CU Std-Size</li> <li>• Tube CU Taille EH</li> </ul>
Nombre de conducteurs	1

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - sa007374-01](#)  
[Modèles 3D - UH215\\_MODEL-IGES](#)  
[Modèles 3D - UH215\\_MODEL-PDF](#)  
[Modèles 3D - UH215\\_MODEL-STEP](#)  
[Spécifications - UH215](#)  
[Spécifications - UH215](#)



Une marque Hubbell