



**UHR175, Support de bus en cuivre
pour sous-station, 750-1250 kcmil,
Taille de tuyau en cuivre : 3/4"-1/2"
IPS, 5" Dia du cercle de boulon**

Par Burndy

No de catalogue [UHR175](#)

Support de bus en alliage de cuivre coulé, CU Str. Taille : 750
Kcmil - 1250 Kcmil, CU Taille de tuyau : 3/4"-1-1/2" IPS, 5 IN Bolt
Circle Dia.



Général

Numéro de catalogue	UHR175
Type de connecteur	Soutien aux bus
Type de montage	Conduit rigide
Type de matériel	Kit de montage du capuchon (sans écrous)
Couple d'installation recommandé in-lb	480 in-lb
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Matériel de montage	5/8 X 1" Acier galv. trempé à chaud galvanisé à chaud tête hexagonale
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Type	Supports de bus pour câble ou tube à l'isolateur
CUP	781810004517
UPC 12 Digit	7818100045177

Dimensions

Diamètre du cercle de boulon	5 en
Dimension - B Fraction de la longueur	2-7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	2.81 in
Dimension - G pouce	2.50 in
Dimension - Fraction de la hauteur	4-1/4 in
Dimension - Hauteur pouce	4.25 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	11/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0.69 in
Dimension - Fraction de la largeur	4 dans
Dimension - Largeur en pouces	3.94 in
Dimension - Largeur mm	100 mm

Chef d'orchestre

Combinaison conducteur - connexion	Base sur tube ou câble
Conducteur - Cuivre Taille des brins	750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil;1250 kcmil;1300 kcmil;1500 kcmil;1600 kcmil;1750 kcmil;2000 kcmil;2500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	750 kcmil-2500 kcmil
Conducteur - Tube de cuivre Taille standard	3/4 IPS;1 IPS;1 1/4 IPS;1 1/2 IPS
Conducteur - Tube en cuivre Gamme de tailles standard	3/4 IPS-1 1/2 IPS
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation](#)
- [Dessins de vente - sa039220-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_UHR_LineArt](#)
- [Spécifications - UHR175](#)
- [Spécifications - UHR175](#)



Une marque Hubbell