

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA27L4G1](#)

BORNE DE COMPRESSION EN CUIVRE.



Général

Numéro de catalogue	YA27L4G1
Code couleur	Orange
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	14
Caractéristique - Style baril	• Chanfreiné • Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810461181
UPC 12 Digit	7818104611811

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.00 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - D pouce	0.83 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	58 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.29 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.62 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.91 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Taille du filetage	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.42 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	150 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	150 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	3/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	3/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	46400

Documentation

- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Dessins de vente - SD079848
- Spécifications - YA27L4G1
- Spécifications - YA27L4G1
- Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video



Une marque Hubbell