

## YA28A590, Borne à compression, 4/0 AWG AL, 2 trous, tige 1/2", espacement 1-3/4", angle de 90 degrés



Par Burndy

No de catalogue [YA28A590](#)

Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamé, prérempli  
PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code  
couleur, Die Index.

### Général

Numéro de catalogue	YA28A590
Code couleur	Blanc
Type de connecteur	DOUBLE COTE
L'indice	298
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	ALUMINIUM
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810178171
UPC 12 Digit	7818101781711

### Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.56
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	4/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cordon de cuivre Taille compacte	4/0 AWG
Conducteur - brin de cuivre Gamme de tailles compactes	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Conducteur - Matériau	ALUMINIUM / CUIVRE
Taille du conducteur	4/0 AWG
Type de conducteur	CODE
Wire Size	4/0 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	2320

## Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - SD073935-01](#)

[Manuels d'installation - Aluminum Installation Instructions](#)

[Spécifications - YA28A590](#)

[Spécifications - YA28A590](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA28A590-SPEC-FR | REV 7/2024