

WAD795-35, WEJTAP Interrupteur-sectionneur en ligne appliqué

Par Burndy

No de catalogue [WAD795-35](#)

GAMME MAXIMALE : .953 - 1.040 ACSR : 556 (24/7), (26/7), (30/7) 795 (36/1) AAC : 795 (37 STR, 61 STR) 15 kV, 110 BIL.



Général

Número de catalogue	WAD795-35
Type d'isolateur	Silicium
Matériau	Alliage d'aluminium
Classement - Force du corps	10000 lbs
Classement - Force de l'œil de traction	6000 lbs
Nom du commerce	WEJTAP™
CUP	781810489192
UPC 12 Digit	7818104891922

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	22-2/5 in
Dimension - B Longueur pouce	22.4 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	54 en

Caractéristiques électriques

Valeur nominale actuelle	900 A
--------------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - AAAC 5005 Taille	740,8 (37) kcmil
Conducteur - AAAC 5005	740,8 (37) kcmil
Gamme de tailles	
Conducteur - AAAC 6201 Taille	740,8 (37) kcmil
Conducteur - AAAC 6201	740,8 (37) kcmil
Gamme de tailles	
Conducteur - ACSR Taille des brins	556,5 (24/7) Perruche kcmil; 556,5 (26/7) Colombe kcmil; 556,5 (30/7) Aigle kcmil; 605 (24/7) Paon kcmil; 605 (26/7) Pigeon kcmil; 605 (30/19) Sarcelle kcmil; 636 (24/7) Fumée kcmil; 636 (26/7) Gros-bec kcmil
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	556,5 (24/7) Perruche kcmil-636 (26/7) Gros-bec kcmil
Pilote - AL Str Size	795 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	795 kcmil
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• AAAC C 5005-Dimensions• AAAC C 6201-Dimensions• ACSR C Str-Size• AL C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	UI
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	37

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - 10083326](#)

[Spécifications - WAD795-35](#)

[Spécifications - WAD795-35](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-WAD79535-SPEC-FR | REV 7/2024