

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA40N](#)

Borne à compression pour tubes en cuivre non isolés, 1 trou, code 800 kcmil, goujon 1/2".



### Général

Numéro de catalogue	YA40N
Code couleur	Orange
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	25
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810288795
UPC 12 Digit	7818102887955

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-15/16 in
Dimension - B Longueur pouce	2.94 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en pouces
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	132 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	5.19 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.35 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.98 en pouces
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.64 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	800 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	800 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	800 KCMIL
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1480

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - sd079849-08](#)  
[Spécifications - YA40N](#)  
[Spécifications - YA40N](#)  
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YA40N-SPEC-FR | REV 7/2024