

YAE10N5, borne à anneau en nylon pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAE10N5](#)



Cosse en cuivre, languette annulaire, 1 trou avec trou d'inspection, 12-10 AWG, goujon #4-#6, isolée, canon court, étamée.

Général

Número de catalogue	YAE10N5
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enveloppée
Caractéristique - Type de baril	Standard
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Cuivre
Spécification militaire	MS25036-111
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	INSULUG
Nom du commerce	INSULUG™
Type	YAE-N
CUP	781810804384
UPC 12 Digit	7818108043844

Dimensions

Diamètre de l'isolation du câble Maximum	0.209 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	#4 - #6
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/20
Dimension - Taille du trou en pouces	0,15 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	29 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.15 in
Dimension - N pouce	0.19 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.38 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	#4 - #6
Dimension - Z (pouce)	0,28 pouce

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 12;AN 10
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12;10
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG - 10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">UL486Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486;Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	500
Quantité de palettes	99999

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY
Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small
Compression

Dessins de vente - 50094157

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_YAE18N24_LineArt

Spécifications - YAE10N5

Spécifications - YAE10N5



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAE10N5-SPEC-FR | REV 7/2024