

YA44A3DT, Borne à compression, 1000 kcmil AL, 2 trous, tige 1/2", espacement 1-3/4", soudure

Par Burndy

No de catalogue [YA44A3DT](#)

Borne AL, AL9CU, chanfrein interne, étamé, prérempli
PENETROX™ A13, embout, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code
couleur, Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YA44A3DT
Code couleur	Gris
Type de connecteur	DOUBLE COTE
L'indice	302
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	ALUMINIUM
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810066133
UPC 12 Digit	7818100661333

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-3/4 in
Dimension - B Longueur pouce	2.74 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - D pouce	3.15 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.56
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	197 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	7.76 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.84 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.65 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.77 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	1000 KCMIL
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	1000 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1000 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1000 kcmil
Conducteur - Matériau	ALUMINIUM / CUIVRE
Taille du conducteur	1000 KCMIL
Type de conducteur	CODE
Wire Size	1000 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SD073935-01](#)
- [Manuels d'installation - Aluminum Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YA44A3DT](#)
- [Spécifications - YA44A3DT](#)



Une marque Hubbell