



## YAE22G13, borne à anneau en nylon pour 26 - 20 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAE22G13](#)

Borne en cuivre, languette annulaire sans trou d'inspection,  
gamme de fils 26-20 AWG, goujon #4-#6, isolée nylon, étamée,  
300 volts max.



## Général

Numéro de catalogue	YAE22G13
Code couleur	Ambre
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Cuivre
Spécification militaire	MS25036
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Bague
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	INSULUG
Nom du commerce	INSULUG™
Type	YAE-G
CUP	781810804643
UPC 12 Digit	7818108046433

## Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	#4 - #6
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/20
Dimension - Taille du trou en pouces	0,15 pouce
Dimension - Longueur hors tout	0.74 in
Dimension - N pouce	0,13 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,25 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/32 in
Dimension - Taille du goujon	#4;#5;#6
Dimension - Largeur en pouces	0,05 pouce
Dimension - Z (pouce)	0,22 pouce

## Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	20 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	26 AWG - 20 AWG
Taille du conducteur	26 - 20 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

## Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	99999

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094156](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YAE22G13\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YAE22G13](#)  
[Spécifications - YAE22G13](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAE22G13-SPEC-FR | REV 7/2024