

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YA472N](#)

1750 kcmil CU, deux trous, taille de goujon 1/2, espacement des trous 1-3/4, chanfrein interne long, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur gris, indice de matrices 33.



Général

Número de catalogue	YA472N
Code couleur	Gris
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	33
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, étamé
CUP	781810052686
UPC 12 Digit	7818100526866

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	3.44 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	200 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	7,89 pouces
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.98 en
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2.90 en
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3-1/2
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Taille du filetage	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.64 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	1750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1750 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1750 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	750

Documentation

- Avis aux clients - Prop 65 Notice
- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections
- Dessins de vente - SD..031189-08
- Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions
- Spécifications - YA472N
- Spécifications - YA472N
- Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video



Une marque Hubbell