

## YAES18N3, borne à anneau en nylon pour 22 - 18 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAES18N3](#)

Borne à languette CU isolée nylon, Gamme de fils : 22-18 AWG, Taille des goujons : #4 - #6, Emballage : En vrac, Longueur de la bande : 7/32 IN.



### Général

Número de catalogue	YAES18N3
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Cuivre
Spécification militaire	MS25036
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	INSULUG
Nom du commerce	INSULUG™
Type	YAES
CUP	781810804889
UPC 12 Digit	7818108048899

### Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	#8 - #10
Dimension - G pouce	0,2 pouce
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.91 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,28 pouce
Dimension - Taille du goujon pouces	#8 - #10
Dimension - Largeur en pouces	0.31 in

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	22 AWG;20 AWG;18 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	22 AWG - 18 AWG
Taille du conducteur	22 - 18 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>UL486</li><li>Spécification militaire (Mil-Spec)</li></ul>
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486;Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	99999

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094155](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YAES14N54\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YAES18N3](#)



Une marque Hubbell