



YAEV6CH10, borne à anneau en nylon pour 6 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAEV6CH10](#)

Bornes à languette annulaire, 6 Dia. d'isol. max. Dia. d'isolation : .38", Couleur de la gaine : bleu, 1/2, 2.06 in L, isolées nylon, pour isolation expansée, 600 volts max.



Général

Numéro de catalogue	YAEV6CH10
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	Terminal à anneau
L'indice	436
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Baptisé
Caractéristique - Type de baril	Standard
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	TERMINAUX, INSULUG
Nom du commerce	INSULUG™
Type	YAEV-H
CUP	781810039656
UPC 12 Digit	7818100396566

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0.42 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - D pouce	0.86 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.06 in
Dimension - N pouce	0.38 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.73 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.47 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 6
Conducteur - Cuivre Str Gamme de dimensions de l'aéronef	AN 6
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6
Taille du conducteur	6 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL486• Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486;Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50094164](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAEV6CH_LineArt](#)
[Spécifications - YAEV6CH10](#)
[Spécifications - YAEV6CH10](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAEV6CH10-SPEC-FR | REV 7/2024