

YAEV10T4BOX, borne à anneau en nylon pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAEV10T4BOX](#)



Borne à languette annulaire pour tubes en cuivre, 1.38 in L, 0.56 in W, étamée, 600 Volts Max, 105 Deg C Max.

Général

Numéro de catalogue	YAEV10T4BOX
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	Terminal à anneau
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Température nominale	105°C
Nom du commerce	INSULUG™
CUP	781810023068
UPC 12 Digit	7818100230688

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/10 en
Dimension - B Longueur pouce	0,30 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Fraction de la taille du trou	2/5
Dimension - Taille du trou en pouces	0.40 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	35 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.38 in
Dimension - N pouce	0,28 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.29 in
Dimension - P pouce	0,09 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,56 en
Dimension - Longueur de la bande en pouces	5/16
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.35 in

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 12;AN 10
Conducteur - Cuivre Str Gamme de dimensions de l'aéronef	AN 12-AN 10
Conducteur - Cuivre Taille des brins	12 AWG;10 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	12 AWG-10 AWG
Taille du conducteur	12 - 10 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Str Aircraft-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"> • UL486 • Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486;Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	600
Quantité de palettes	99999

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY
Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small
Compression

Dessins de vente - 50094163

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_YAEV10T3BOX_LineArt

Spécifications - YAEV10T4BOX

Spécifications - YAEV10T4BOX



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAEV10T4BOX-SPEC-FR | REV 7/2024