

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAGB25LTC516FX](#)

Borne de batterie 1 trou HYLUG Cu, 1/0 AWG, goujon 5/16", 2.40" L, 0.87" L, Noir. L, 0.87" W, Noir.



### Général

Número de catalogue	YAGB25LTC516FX
Code couleur	Rose
Type de connecteur	COSSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE
L'indice	12
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux OEM
CUP	781810562833
UPC 12 Digit	7818105628333

### Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	5/16
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.3125
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0.38
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	61 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.40 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.87 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/16 in
Dimension - Stud Size fraction	5/16
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	1/0 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	200
---------------------	-----

## Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression](#)

[Connections](#)

[Dessins de vente - 50004537](#)

[Spécifications - YAGB25LTC516FX](#)

[Spécifications - YAGB25LTC516FX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAGB25LTC516FX-SPEC-FR | REV 7/2024