

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAGB25LTC516FXOEM](#)

Tubes Cu Hylug, 1/0 AWG, 5/16 IN Stud.



Général

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Numéro de catalogue | YAGB25LTC516FXOEM |
| Code couleur | Rose |
| Type de connecteur | COSSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE |
| L'indice | 12 |
| Type de finition | Tin-Plated |
| Matériau | CUIVRE |
| Type de placage | Etain - Placage électrolytique |
| Nom du commerce | HYLUG™ |
| Type | Terminaux OEM |
| CUP | 781810547441 |
| UPC 12 Digit | 781810547441 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| Dimension - Taille du trou de boulon pouces | 0.31 in |
| Dimension - fraction de la taille des boulons | 5/16 |
| Dimension - Taille des boulons en pouces | 0.3125 |
| Dimension - Fraction de la taille du trou | 5/16 |
| Dimension - Taille du trou en pouces | 0.38 |
| Dimension - Taille du trou mm | 10 mm |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 49 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 1.92 in |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces | 0.83 in |
| Dimension - Stud Size fraction | 5/16 |
| Physical Attribute - Tongue Angle | Droit |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------|
| Tension - Maximum | 35000 |
| Tension Rating | 35 kV |

Chef d'orchestre

| | |
|---|-----------|
| Conducteur - cuivre Taille DLO | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Flex G Taille | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Flex H Taille | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Flex I Taille | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Flex K Taille | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Flex M Taille | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 1/0 AWG |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 1/0 AWG |
| Conducteur - Matériau | CUIVRE |
| Taille du conducteur | 1/0 AWG |
| Type de conducteur | CODE/FLEX |
| Wire Size | 1/0 AWG |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Normes - Conformité RoHS | Oui |
| Répertoire UL | Non |

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression](#)

[Connections](#)

[Dessins de vente - 30008293](#)

[Spécifications - YAGB25LTC516FXOEM](#)

[Spécifications - YAGB25LTC516FXOEM](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAGB25LTC516FXOEM-SPEC-FR | REV 7/2024