

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAGB28LTC12FX](#)

Cu Battery Terminal Lug Type, 4/0 AWG, 1/2 in stud, 2.56 in L, 1.10 in W, Yellow.



Général

Número de catalogue	YAGB28LTC12FX
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE
L'indice	15
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux OEM
CUP	781810562932
UPC 12 Digit	7818105629322

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.53
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	65 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.56 en
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,78 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/16 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2 po
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons

200

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - 50004537](#)

[Spécifications - YAGB28LTC12FX](#)

[Spécifications - YAGB28LTC12FX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAGB28LTC12FX-SPEC-FR | REV 7/2024