

YAL26T12, Cu Compression, 1 trou, tige 1/2", canon standard, 2/0 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAL26T12](#)

Copper HYLUG™, Single Hole w/ Inspection Window, 2/0 AWG,
1/2" Stud, 13 index, Black, Short Barrel, Electro- Tin Plated.



Général

Número de catalogue	YAL26T12
Code couleur	Noir
Type de connecteur	CANON STANDARD
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	13
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Electro-étamage
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810416983

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0.94 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - D pouce	1.06 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.53
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	62 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.44 in
Dimension - N pouce	0.52 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,56 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - CSD029213](#)
- [Spécifications - YAL26T12](#)
- [Spécifications - YAL26T12](#)



Une marque Hubbell